

AC1004




PIC cu interfata AS-i

CONTR 2MSTR 1RS232C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1334

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Aplicatie	Comandă redusă pentru prelucrarea preliminară a semnalului
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei [V]	500
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	80
Consumul max. de energie [VA]	10
Separare electrica	da
Iesiri	
Model electric	AS-i
Interfete	
Interfata de comunicatie	RS232
RS232	
Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	4800...62400 Baud
Tipul conectorului	SUB-D
Tipul de uzura	Programare



PIC cu interfata AS-i

CONTR 2MSTR 1RS232C

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protectie		IP 20
Teste / certificari		
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		M1
Certificat AS-i		22502
Date mecanice		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Aluminiu
Afisaj / elemente de operare		
Display	funcție de control	2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale cu surub: 7 x		
Racord		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE