




Interfata AS-i CANopen cu PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1332
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie	
Aplicatie	controler descentralizat; gateway CANopen
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	10
Consumul max. de energie [VA]	10
Interfete	
Interfata de comunicatie	RS232; CAN
CAN	
Protocol	CANopen



Interfata AS-i CANopen cu PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

RS232		
Rata de transmisie	9600...115200 Baud	
Tipul conectorului	RJ11	
Indica#ie privind interfe#ele	izolat electric	
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protectie	IP 20	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Profil AS-i	M3	
Date mecanice		
Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	4 x LED, ro#u
		3 x LED, verde
		3 x LED, galben
Observa#ii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Racord		

