


AC1345



Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Aplicatie	controler descentralizat; Gateway PROFIBUS DP	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Consum de energie	[mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		1
Separare electrica		da
Interfete		
Interfata de comunicatie	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Transmisie standard	EN 50170	



Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Rata de transmisie	12 MBaud
Protocol	Profibus DP
Tipul de uzura	transmisia datelor
Indica#ie privind interfe#ele	Func#ie diagnosticare

RS232

Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	9600...115200 Baud
Tipul conectorului	RJ11
Tipul de uzura	Programare
Indica#ie privind interfe#ele	izolat electric

Condi#iile mediului

Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protectie		IP 20

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1
Profil AS-i	M3

Date mecanice

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm] 86 x 131 x 107
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	2 x LED, ro#u
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD

Observa#ii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Racord

