




Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Aplicatie                      |                                               |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Aplicatie                      | controler descentralizat; Gateway PROFIBUS DP |       |
| Date electrice                 |                                               |       |
| Tensiune de lucru              | [V]                                           | 24 DC |
| Clasificarea izolatiei         | [V]                                           | 500   |
| Consum de energie              | [mA]                                          | < 500 |
| Curentul Max consumat din AS-i | [mA]                                          | 10    |
| Consumul max. de energie       | [VA]                                          | 10    |
| Numar de Mastere AS-i          |                                               | 2     |
| Separare electrica             |                                               | da    |
| Interfete                      |                                               |       |
| Interfata de comunicatie       | RS232; PROFIBUS                               |       |
| PROFIBUS                       |                                               |       |
| Transmisie standard            | EN 50170                                      |       |



## Gateway ProfibusDP cu interfata AS-I cu PLC

ControllerE 2Mstr DP RS232

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Rata de transmisie            | 12 MBaud              |
| Protocol                      | Profibus DP           |
| Tipul de uzura                | transmisia datelor    |
| Indica#ie privind interfe#ele | Func#ie diagnosticare |

## RS232

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Numar de interfete R232       | 1                  |
| Rata de transmisie            | 9600...115200 Baud |
| Tipul conectorului            | RJ11               |
| Tipul de uzura                | Programare         |
| Indica#ie privind interfe#ele | izolat electric    |

## Condi#iile mediului

|                                              |      |          |
|----------------------------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambian#ă                      | [°C] | 0...60   |
| Temperatura depozitare                       | [°C] | -20...70 |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului | [%]  | 95       |
| Protectie                                    |      | IP 20    |

## Clasificare AS-i

|               |     |
|---------------|-----|
| Versiune AS-i | 2.1 |
| Profil AS-i   | M3  |

## Date mecanice

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Carcasa    | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
| Dimensiuni | [mm] 86 x 131 x 107                 |
| Materiale  | Aluminiu; Tablă o#el galvanizat     |

## Afisaj / elemente de operare

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Display | functie | 3 x LED, ro#u                |
|         |         | 3 x LED, verde               |
|         |         | 3 x LED, galben              |
|         |         | Grafică completă Display LCD |

## Observa#ii

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică

## Racord

