




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 3DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5203
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	50
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 3
Iesiri		
Model electric		AS-i
Numar de iesiri digitale		3
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	15...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 3DO T M12

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1
Mod de adresare extins	da
Profil AS-i	S-8.A.E
Configurație I/O AS-i [hex]	8
Cod ID AS-i [hex]	A.E

Date mecanice

Greutate [g]	108,6
Tip montare	Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben

Accesorii

Accesorii (opțional)	Parte inferioară modul
----------------------	------------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioară a modului, FK-E:

Conector: M12; codificare: A



	iesiri
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieșire de comutare +
5	neocupat