


**Sensor de temperatura com cabo com ligação de processo**

TS-500KCKD8 /US/ IV

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: TS5089 ou TS5289

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

**Características do produto**

Intervalo de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
----------------------	--------------	--------------

Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B)
Substância	líquidos e gases
Profundidade mínima de imersão [mm]	15

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de medição	-40...150 °C	-40...302 °F
----------------------	--------------	--------------

Precisão/desvios

Precisão [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Tempos de resposta

Resposta dinâmica T05/T09 [s]	7 / 18; (de acordod com DIN EN60751)
-------------------------------	--------------------------------------

Condições de funcionamento

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	Ø 8 / L = 50
Materiais	aço inoxidável; FKM
Materiais em contato com o fluído	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Diâmetro da sonda [mm]	8

Notas

Notas	Os valores de precisão aplicam-se para a água.
Quantidade da embalagem	1 peças

TS5151



Sensor de temperatura com cabo com ligação de processo

TS-500KCKD8 /US/ /V

conexão elétrica

Cabo: 5 m, FKM

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

