AC2803


Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda


CabinetModule 4DI 4DO R C

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2258

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!





Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 280
Curent total Max.	[A]	6
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 3
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i

AC2803

Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Domeniu tensiune DC	[V]	24	
Domeniu tensiune AC	[V]	240	
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	2500	
Numar de iesiri pe releu		4	
Separat galvanic		da	
Condiţiile mediului			
Temperatură de ambianţă	[°C]	-25...50	
Protectie		IP 20	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 50295	
		EN 50178	
Clasificare AS-i			
Profil AS-i		S-7.0	
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7	
Cod ID AS-i	[hex]	0	
Certificat AS-i		11601	
Date mecanice			
Tip montare		Montare şine portante şi perete; Module înşirabile	
Dimensiuni	[mm]	45 x 135 x 51,5	
Materiale		PA; PVC	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcţionare	LED, galben
		Operare	LED, verde
Accesorii			
Accesorii (op#ional)		Ştecher Combicon:, E70198	
Observaţii			
Observaţii		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare		1 buc.	

AC2803


Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO R C

Conectare electrică

COMBICON:

Racord



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentare senzor +24V
I-	Alimentare senzor 0V
L1	Alimentare externă - (DC) / L1 (AC)
N	Alimentare externă - (DC) / N (AC)
I1...I4	Intrare de comutare Senzor 1...4
O1...O4	ieşire de comutare actuator 1...4