


AC2951



Distribuitor de tensiune pasiv

ProcessLine 8SB IP69K



În func#ie de versiune, unele LED-uri sunt inactive



Aplicatie

Execu#ie	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara

Date electrice

Clasa de protectie	III
Detectare supracurent	da; (4400 mA ± 200 mA)

Operare AS-i

Tensiune de lucru	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Consum de energie	[mA]	4000; (AS-i)



Distribuitor de tensiune pasiv

ProcessLine 8SB IP69K

Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	15...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	4000; (AUX)
Operare IO-Link		
Tensiune de lucru	[V]	20...30 DC; (US)
Consum de energie	[mA]	4000; (US)
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (UA)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	4000; (UA)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	4000
Protecție		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcționare cu capace protectoare din oțel inoxidabil: IP 69K)
Tip de protecție (NEMA 250)		6P
Grad de contaminare		2
Medii chimice	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Teste / certificări		
Ecraanare electromagnetică	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[ani]	379
Date mecanice		
Greutate	[g]	391,2
Dimensiuni	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Materiale		Capsula: PA gri; conectori: inox (1.4404 / 316L)
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde AS-i / AUX / US / UA
	eroare	LED, roșu
Conectare electrică		
Conexiune modul		M12
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Distribuitoare de tensiune pasiv

ProcessLine 8SB IP69K

Conectare electrică - Power IN

Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,6...0,8 Nm



Operare AS-i


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Operare IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Conectare electrică - Power OUT

Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,6...0,8 Nm



Operare AS-i 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Operare IO-Link 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.