



AirBox cu interfata AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2048
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Technical drawing of the AC2058 AirBox. The top view shows a rectangular unit with dimensions 80 mm (width) and 15 mm (depth). The front view shows a height of 45 mm. The front view also shows various ports and components labeled: 1 (labeling field), 2 (8 mm tube connection), 3 (manual actuation screw), LED, M12 x 1, 4, 2, I-1, I-2, PWR, AUX, and 0-3.

1 Câmp inscripționare
2 conectare tub Ø 8 mm
3 Șurub pentru acționare manuală



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 165
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	18...30 DC; (conform PELV)
Watchdog integrat		da
Intrări / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 1
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100



AirBox cu interfata AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Curent de intrare HIGH	[mA]	> 3
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da

Iesiri

Model electric	AS-i
Numarul de iesiri pneumatice	1

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...55
Nota cu privire la temperatura ambientală	Tratament special al aerului comprimat: < 0 °C	
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i		S-3.F				
Configuratie I/O AS-i		[hex]		3		
Cod ID AS-i		[hex]		F		
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrari / iesiri	I-1	I-2	O-3	neocupat

Date mecanice

Tip montare	montaj cu #urub
Materiale	Capsula: PBT; Par#i metalice: inox(1.4305 / 303); Etanșare: FKM
Sistem pneumatic	1 x supape de siguranta cu 4/2-căi
Domeniul de presiune [bar]	3...8
Domeniul de presiune [MPa]	0,3...0,8
Nota legata de domeniul de presiune nominal	inclusiv eventuale varfuri de presiune
Debit de aer la 6/5 bar [l/min]	500
Debit de aer la 6/0 bar [l/min]	700
Consistența aerului comprimat	filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat
Racorduri pentru tuburi	Legris LF 3000/8

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	functie	LED, galben

Conectare electrică

Conexiune modul	Cablul plat
-----------------	-------------

Accesorii

Accesorii (op#ional)	Zgomot redus:, E75232
----------------------	-----------------------

Observații

Observații	Vă rugăm să consulta#i notele privind aerul comprimat #i EMC / ESD la „Descărcări”
Unitate de ambalare	1 buc.



AirBox cu interfata AS-i

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Racord