


Sensor de aceleração

VIBRATION SENSOR



Características do produto

Intervalo de medição de vibração	[g]	-25...25
Escala de frequência	[Hz]	1...6000
Princípio de medição		capacitivo

Aplicação

Formato	para ligação à electrónica de diagnóstico externa VSE
Aplicação	detecção da vibração

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	7,2...10,8 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 15
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Modelo do sensor		Sistema microeletromecânico (MEMS)

Saídas

Corrente da saída analógica	[mA]	0...10
Carga máx.	[Ω]	300

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de medição de vibração	[g]	-25...25
Escala de frequência	[Hz]	1...6000
Princípio de medição		capacitivo
Sensibilidade	[μA/g]	142
Número de eixos de medição		1

Precisão/desvios

Desvio de linearidade		0,2 %
-----------------------	--	-------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-30...125
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: < 85 °C



Sensor de aceleração

VIBRATION SENSOR

Temperatura de armazenamento [°C]	-30...125
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
		500 g 1 ms
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g / 10 ... 2000 Hz
Aprovação UL	Ta	< 85 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de ficheiro UL	E251902

Dados mecânicos

Peso [g]	49,9
Tipo de montagem	1/4"-28 UNF
Materiais	invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Binário de aperto [Nm]	8
Mechanische Überlastfestigkeit [g]	500

Acessórios

Items fornecidos	Anilha plana, cônico
------------------	----------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 250 m



1	L+ (+9 V)
2	I out
3	GND
4	Test