



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine IO-Link 2 Ports



Aplicatie		
Execuție	Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4	
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	300
Protectie la polaritate inversa		da
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC
Intrări		
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Intrările digitale protejate la scurtcircuit		da
Interfete		
Interfata de comunicatie		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	2,3
IO-Link Master		
Tip transfer		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.0
Numarul de porturi clasa A		2



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică		EN 50295
MTTF	[ani]	149
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		3.0
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare
Mod de adresare extins		nu
AS-i master profile		M4
Profil AS-i		S-7.5.5
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	5.5
Date mecanice		
Greutate	[g]	161,35
Materiale		PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	PWR LED, verde Tensiune AS-i
	erori	LED, roșu
	Stare de funcționare	LED, galben DI/DO Port 1, Port 2
	comunicatie	LED, verde IO-Link Port 1, Port 2
	comunicatie perturbata	LED, roșu Port 1, Port 2
Conectare electrică		
Conexiune modul		Cablul plat
Accesorii		
Articole livrate		Partea inferioară
Accesorii (opțional)		Capac acoperire: M12, E73004
Observații		
Observații		Cand senzorii si actuatorele sunt alimentate de la AS-i , sarcina nu trebuie sa depaseasca 200mA
		Separare galvanica intre senzor si interfata AS-i
		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare		1 buc.




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Conectare electrică

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile

Conector: M12; codificare: A



1	Alimentare senzor +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Alimentare senzor 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO pentru comunicarea IO-Link
5	n.c.