
AC1404

Interfata AS-i Profinet cu PLC

SmartPLC DataLine 2ASi PN



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Consum de energie	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	500; (cu alimentare externa: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Numar de Mastere AS-i		2
Separare electrica		da
Iesiri		
Domeniu tensiune DC	[V]	conform PELV
Interfete		
Interfata de comunicatie		Ethernet; OPC-UA
Ethernet - EtherCAT		
Protocol		EtherCAT
Tipul de uzura		Programare
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocol		EtherNet/IP
Tipul de uzura		Programare
Ethernet - Modbus TCP		
Rata de transmisie		10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului		RJ45
Protocol		Modbus TCP

AC1404

Interfata AS-i Profinet cu PLC

SmartPLC DataLine 2ASi PN

Tipul de uzura			Programare
Ethernet - PROFINET			
Rata de transmisie			100 MBaud
Tipul conectorului			RJ45
Protocol			PROFINET
Tipul de uzura			transmisia datelor
Indica#ie privind interfe#ele			Device Class B
Ethernet - TCP/IP			
Rata de transmisie			10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului			RJ45
Protocol			TCP/IP
Tipul de uzura			Programare
Ethernet - UDP/IP			
Rata de transmisie			10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului			RJ45
Protocol			UDP/IP
Tipul de uzura			Programare
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]		0...60
Temperatura depozitare	[°C]		-20...70
Protectie			IP 20
Teste / certificari			
MTTF	[ani]		37
Clasificare AS-i			
Versiune AS-i			3.0
AS-i master profile			M4
Certificat AS-i			97301
Date mecanice			
Greutate	[g]		726
Capsula			carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale			Aluminiu înveliş material pulverizat; Tablă oțel galvanizat; PC
Afisaj / elemente de operare			
Display		functie	1 x LED, rosu/verde
			Grafică completă Display LCD
Accesorii			
Articole livrate			terminale
Observații			
Unitate de ambalare			1 buc.

AC1404

Interfata AS-i Profinet cu PLC

SmartPLC DataLine 2ASi PN

Conectare electrică

cleme: ...2,5 mm²

Racord

