
AC1412

Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

AS-i Gateway 2Master PB



1 Sub D

Aplicatie		
Aplicatie		gateway PROFIBUS
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Consum de energie	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	500; (cu alimentare externa: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Numar de Mastere AS-i		2
Separare electrica		da
Iesiri		
Domeniu tensiune DC	[V]	conform PELV
Interfete		
Interfata de comunicatie		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP		
Rata de transmisie		10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului		RJ45
Protocol		Modbus TCP
Tipul de uzura		Programare
Ethernet - TCP/IP		
Rata de transmisie		10 MBaud; 100 MBaud

AC1412

Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

AS-i Gateway 2Master PB

Tipul conectorului			RJ45
Protocol			TCP/IP
Tipul de uzura			Programare
Ethernet - UDP/IP			
Rata de transmisie			10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului			RJ45
Protocol			UDP/IP
Tipul de uzura			Programare
PROFIBUS			
Transmisie standard			EN 50170
Rata de transmisie			12 MBaud
Protocol			Profibus DP
Tipul de uzura			transmisia datelor
Versiune			DPV0; DPV1
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]		0...60
Temperatura depozitare	[°C]		-20...70
Protectie			IP 20
Teste / certificari			
MTTF	[ani]		39
Clasificare AS-i			
Versiune AS-i			3.0
AS-i master profile			M4
Certificat AS-i			97302
Date mecanice			
Greutate	[g]		724,5
Capsula			carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale			Aluminiu înveliş material pulverizat; Tablă oțel galvanizat; PC
Afisaj / elemente de operare			
Display		functie	1 x LED, rosu/verde
			Grafică completă Display LCD
Accesorii			
Articole livrate			terminale
Accesorii (op#ional)			licenta: "CODESYS V3", E71400
Observații			
Unitate de ambalare			1 buc.

AC1412

Gateway Profibus DP cu interfata AS-i

AS-i Gateway 2Master PB

Conectare electrică

cleme: ...2,5 mm²

Racord

