




PIC cu interfata AS-i

Contr 1MSTR 1RS485

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Aplicatie	Comandă redusă pentru prelucrarea preliminară a semnalului
Date electrice	
Tensiune de lucru	[V] 22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei	[V] 500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA] 80
Consumul max. de energie	[VA] 10
Separare electrica	da
Iesiri	
Model electric	AS-i
Interfete	
RS232	
Rata de transmisie	4800...62400 Baud
Tipul conectorului	SUB-D
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[°C] 0...60
Temperatura depozitare	[°C] -20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%] 95
Protectie	IP 20



PIC cu interfata AS-i

Contr 1MSTR 1RS485

Teste / certificari		
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i	M1	
Certificat AS-i	22503	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare		
Display	funcție de control	2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale cu surub: 5 x		
Racord		

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE