


Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1324

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Interfață programare RS232C
2 interfața DeviceNet



Aplicatie

Aplicatie

Utilizarea ca și comandă redusă și Gateway

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	22...30 DC; (24 DC ; conform PELV)
Clasificarea izolatiei	[V]	500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	80
Consumul max. de energie	[VA]	10
Separare electrica		da

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Interfete

Interfata de comunicare	RS232
-------------------------	-------

RS232

Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	4800...62400 Baud
Tipul conectorului	SUB-D
Tipul de uzura	Programare



Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protecție		IP 20
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		M1
Certificat AS-i		22504
Date mecanice		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Aluminiu
Afisaj / elemente de operare		
Display	funcție de control	2 x LED, roșu
		2 x LED, verde
		2 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale cu surub: 7 x		
Racord		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE