




Sursa de alimentare AS-i

PowerSupply 230VAC 2,8A 6A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN4012 + AC1256
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	110 / 230; (selectabil)
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	88...132 / 184...264
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	350
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Tensiune de iesire AS-i	[V]	29,5...31,6; (conform PELV)
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	6
Numar de circuite de iesire		1
Curent de iesire AS-i	[A]	2,8
Pulsatie reziduala maxima	[mV]	50
Protectie externa intrari		> 10 A
Siguranță	[A]	8



Sursa de alimentare AS-i

PowerSupply 230VAC 2,8A 6A

Conductanta termica [W/K]	1 (60...70 °C)
Decuplarea datelor integrată	da
Iesiri	
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da
Conectarea în paralel a ieșirilor este posibilă	nu
Conectarea în serie a ieșirilor este posibilă	nu
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-10...60
Protecție	IP 20
Teste / certificări	
Ecranare electromagnetică	EN 60950/A2 1993
	EN 50081-1
	EN 61000-6-2
Clasificare AS-i	
Certificat AS-i	16001
Date mecanice	
Greutate [g]	1316,4
Materiale	Aluminiu
Afisaj / elemente de operare	
Display	functie 2 x LED, verde
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
cleme: ...2,5 mm ²	
Racord	

