

AC1244





Sursa de alimentare AS-i

PSU-1AC/ASI-4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1254

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	10
Tensiunea nominala AC	[V]	110 / 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	100...240
Clasa de protectie		I
Protecție la supratensiune		da; (< 34)
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	150
Tensiune de iesire AS-i	[V]	29,5...31,6
Numar de circuite de iesire		1
Curent de iesire AS-i	[A]	4
Pulsatie reziduala maxima	[mV]	50
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Siguranță	[A]	10; (externe, caracteristici B)
Conductanta termica	[W/K]	3% / K (> 60° C)

AC1244



Sursa de alimentare AS-i

PSU-1AC/ASI-4A

Timpul tampon al rețelei (tensiune nominală 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Decuplarea datelor integrată		da

Iesiri

Testat pentru scurtcircuit		da
Protecție suprasarcină		da
Conectarea în paralel a ieșirilor este posibilă		nu
Conectarea în serie a ieșirilor este posibilă		nu

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protecție		IP 20

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Clasificare AS-i

Certificat AS-i	89501
-----------------	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	1002
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715); spațiu liber pentru răcire prin convecție 20 mm)
Dimensiuni	[mm]	136 x 50 x 144
Materiale		AlMg3; Tablă oțel; PC

Afisaj / elemente de operare

Display	tensiune AS-i	LED, verde
---------	---------------	------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale cu surub:

Racord



- 1: primar
2: secundar