


AC1308



Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

ControllerE 1Master DN RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Aplicatie	controler descentralizat; gateway DeviceNet
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	500
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	10
Consumul max. de energie [VA]	10
Numar de Mastere AS-i	1
Interfete	
Interfata de comunicatie	RS232; CAN
CAN	
Protocol	DeviceNet
Tipul de uzura	transmisia datelor
Indica#ie privind interfe#ele	Group 2 only Slave



Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

ControllerE 1Master DN RS232

RS232		
Numar de interfete R232		1
Rata de transmisie		9600...115200 Baud
Tipul conectorului		RJ11
Tipul de uzura		Programare
Indica#ie privind interfe#ele		izolat electric

Condi#iile mediului

Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protec#ie		IP 20

Clasificare AS-i

Versiune AS-i		2.1
Profil AS-i		M3
Certificat AS-i		61111

Date mecanice

Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Aluminiu; Tablă o#el galvanizat

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	3 x LED, ro#u
		4 x LED, verde
		2 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD

Observa#ii

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Racord

