




Interfata AS-i CANopen cu PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC1331
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Aplicatie	controler descentralizat; gateway CANopen	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie	[mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		1
Interfete		
Interfata de comunicatie	RS232; CAN	
CAN		
Numar de interfete CAN	1	



Interfata AS-i CANopen cu PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Protocol		CANopen	
Tipul de uzura		transmisia datelor	
RS232			
Numar de interfete R232		1	
Rata de transmisie		9600...115200 Baud	
Tipul conectorului		RJ11	
Tipul de uzura		Programare	
Indica#ie privind interfe#ele		izolat electric	
Condi#iile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60	
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95	
Protecție		IP 20	
Clasificare AS-i			
Versiune AS-i		2.1	
Profil AS-i		M3	
Certificat AS-i		61107	
Date mecanice			
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale		Aluminiu; Tablă oțel galvanizat	
Afisaj / elemente de operare			
Display	functie	3 x LED, roșu	
		2 x LED, verde	
		2 x LED, galben	
		Grafică completă Display LCD	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Racord			

