



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2709

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 250
Curent total Max.	[A]	0,2

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	4; (Bidirectional)
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare	[V] 15...29
Curent de intrare HIGH	[mA] > 3
Curent de intrare LOW	[mA] < 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V] > 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Iesiri

Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA] 50



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 00
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i		S-7.0
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	0
Date mecanice		
Tip montare		Montare în capsulă Klöckner-Möller RMQ16: I 8
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	scurtcircuit	LED, roșu
Observații		
Observații	A nu se conecta nici unul dintre următoarele puncte la un potential extern :	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Racord		

