


ANT512



Cap de citire/scriere RFID LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 LED galben
- 2 LED verde



Aplicatie

Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport
Aprobare radio pentru	SUA; Canada; EU/RED; Australia; China; Taiwan; India; Coreea de Sud; Singapore; Malaezia; Regatul Unit; Noua Zeelandă
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Clasa de protecție		III
Frecvență de lucru	[MHz]	0,125

Raza de detecție

Viteza de trecere	[m/s]	< 0,5
Distanța scriere /citire unitate frontală	[mm]	400
Distanța write/citire unitate laterală	[mm]	400
Distanța la ID-TAG	[mm]	Citire : ≤ 60 (static)
		Scriere : ≤ 55 (static)
		etichetă referin#ă : E80360



Cap de citire/scriere RFID LF

DTRLF MCRWIDUS01

Interfete		
Interfata de comunicare	DATA / DTE10x	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protecție	IP 67; IP 69K	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[ani]	536
Date mecanice		
Greutate	[g]	185
Carcasa	rectangular	
Suprafata activa de sesizare	5 pozitii selectabile	
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 54
Materiale	Capsula: PA; Par#i metalice: Oțel inox	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	tag-ul de comunicare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Distanțe la alte ID-TAGs vezi fiecare fișă de date (E803xx)	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12, rotabil, blocabil; codificare: A		
		



Cap de citire/scriere RFID LF

DTRLF MCRWIDUS01

Racord

