




PWM la convertoare de semnal analogice

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Aplicatie	
Execuție	modul PCB
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Protecție la polaritate inversă	da
Intrări / iesiri	
Numar de intrări și iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Intrări	
Număr intrări PWM	1
Intrări de frecvență PWM [Hz]	122; (24 V DC semnal PWM)
Iesiri	
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica în tensiune [V]	0...5
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Date mecanice	
Greutate [g]	37
Dimensiuni [mm]	49 x 30 x 15
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
terminale cu surub: 2,5 mm ²	
Intrare	
roșu	+24 V DC
negru	PWM IN
albastru	GND
Ieșire	
negru	0-5 V
albastru	GND



PWM la convertoare de semnal analogice

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

diagrame si grafice

