


AC2900



Module ProcessLine cu interfata AS-i

ProcessLine 8 SB IP69K



Aplicatie		
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (AUX)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-5...70
Temperatura depozitare	[°C]	-5...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000
Protectie		IP 68; IP 69K
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	613,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiale	Capsula: Oțel inox; O-Inel: EPDM; Capace de protectie: PP	
Material de etansare	EPDM	
Conectare electrică		
Conexiune modul	M12	
Accesorii		
Articole livrate	Capac acoperire: 8 x M12. E70297	



Module ProcessLine cu interfata AS-i

ProcessLine 8 SB IP69K


Accesorii (opțional)	Cheie dinamometrică: E70390
----------------------	-----------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conector mama


Conector: 8 x M12; codificare: A; Etanșare: EPDM; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm; Lungimea maximă a cablului: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Etanșare: EPDM; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm; Lungimea maximă a cablului: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE