


AC2950



Distribuitor de tensiune pasiv

ProcessLine 4SB IP69K



În func#ie de versiune, unele LED-uri sunt inactive



Aplicatie		
Execuție		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Date electrice		
Clasa de protectie		III
Detectare supracurent		da; (4400 mA ± 200 mA)
Operare AS-i		
Tensiune de lucru	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Consum de energie	[mA]	4000; (AS-i)
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	15...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	4000; (AUX)
Operare IO-Link		
Tensiune de lucru	[V]	20...30 DC; (US)
Consum de energie	[mA]	4000; (US)
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	20...30 DC; (UA)



Distribuitor de tensiune pasiv

ProcessLine 4SB IP69K

Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA]	4000; (UA)
--	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Temperatura depozitare [°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (fara condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	4000
Protecție	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcționare cu capace protectoare din oțel inoxidabil: IP 69K)
Tip de protecție (NEMA 250)	6P
Grad de contaminare	2
Medii chimice	ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA NEMA 250 5.13.1 AA

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 62026-2 IEC 61000-6-2
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6
MTTF [ani]	379

Date mecanice

Greutate [g]	284,8
Dimensiuni [mm]	152 x 59,3 x 38,4
Materiale	Capsula: PA gri; conectori: inox (1.4404 / 316L)

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde AS-i / AUX / US / UA
	eroare	LED, roșu

Conectare electrică

Conexiune modul	M12
-----------------	-----

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Power IN

Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,6...0,8 Nm



Operare AS-i

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

**Distribuitoare de tensiune pasiv**


ProcessLine 4SB IP69K

Operare IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Conectare electrică - Power OUT

Conector: M12; codificare: A; Moment de strângere: 0,6...0,8 Nm

**Operare AS-i 1...4**

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Operare IO-Link 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.