

CR3112




Modem GPS/GSM cu interfata CAN

R360/CANremote 3G/GPS/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: CR3114

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 LED-uri
- 2 priza SMA antena GPS
- 3 conector FME antena GSM
- 4 conector M12 cu 5 poli



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Consum de energie	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interfete

Numar de interfete CAN	1
------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...75
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protecție	IP 65; (pentru unitate cu conectori infiletați)	



Modem GPS/GSM cu interfata CAN

R360/CANremote 3G/GPS/US

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-4-2 ESD	6 kV Descărcarea contactului / 8 kV Degajarea aerului
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pe liniile de alimentare / 1 kV pe liniile de semnal
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV pe liniile de alimentare
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Clasa B
CISPR 25	îndeplinit	
Date mecanice		
Greutate	[g]	648,2
Dimensiuni	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiale	Aluminiu înveliș material pulverizat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	4 x LED, rosu/verde
Memorie date		
Ceas timp autentic	da	
Observații		
Observații	Puneti echipamentul in functiune numai cu antena conectata.	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12		