






Portal ISOBUS

ISOBUS Gateway/VT+TC



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...27 DC
Consum de energie	[mA]	11...48
Interfete		
Interfata de comunicatie		CAN
Numar de interfete CAN		2
CAN		
Rata de transmisie		250 (125...1000) kBaud
Interfașă		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Rezistor terminali		da; (intern ; 120 Ohm; nu poate fi dezactivat)
ISOBUS		
Rata de transmisie		250 kBaud
Interfașă		CAN Interface ISO 11783
Rezistor terminali		nu



Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	184,95
Tip montare		Asamblare/ montare
Dimensiuni	[mm]	72 x 104 x 29
Materiale		Capsula: PA 12 negru
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, verde/rosu
	Tensiune operare	1 x LED, verde/rosu
Hardware		
Procesor		ARM Cortex M4 32 bit
Memorie de program		1,5 MB Flash
Memorie de lucru		RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - CAN		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		
1	n.c.	
2	n.c.	
3	n.c.	
4	CAN_H	
5	CAN_L	
Conectare electrică - ISOBUS		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		
1	n.c.	
2	VBB	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	