




Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5213
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare




Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 35
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		nu
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri pe releu: 4
Iesiri		
Model electric		AS-i
Domeniu tensiune DC	[V]	24; (conform PELV; prin legătură cu ștecher M12)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	1000
Numar de iesiri pe releu		4
Testat pentru scurtcircuit		nu
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67



Modul AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-8.0				
Configuratie I/O AS-i [hex]		8				
Cod ID AS-i [hex]		0				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Date mecanice						
Tip montare		Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		functie		LED, galben		
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				
Conectare electrică						
pini de contact la partea inferioara a modului, FK / PG:						
Conector: M12; codificare: A						
Conector: M12; codificare: A						
 1 Tensiune externă + 3 Tensiune externă -						