



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Carcasa Carcasa din plastic

Aplicatie

Aplicatie Evaluarea seriilor de impulsuri la depășirea numărului de turații cu punct de comutare min și max

Date electrice

Tensiunea nominala DC [V] 24...28

Consum de energie [mA] < 50

Energie auxiliara pentru senzori DC [V] 10,5; (≤ 10 mA)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri pe releu: 1

Iesiri

Numar de iesiri pe releu 1

Solicitabilitate contact 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [Imp/min] 100...20000

Precizia / Devieri

Repetabilitate [% din Sr] 1

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare Funcție Teach

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...60



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Protectie	IP 65	
Terminale de protectie	IP 20	
Date mecanice		
Carcasa	Carcasa din plastic	
Materiale	Capsula: PC; Capac: Polystyrol transparent	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	Operare	1 x LED, verde
	setarea parametrilor	2 x LED, roșu
	Semnal intrare	1 x LED, galben
Conectare electrică		
Racord		