




Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5215
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 235
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4	
Intrări		
Numar de intrari digitale	4; (2 x 2)	
Circuitul intrarilor digitale	PNP	
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da	
Iesiri		
Model electric	AS-i	

**Modul AS-i**

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...85			
Protectie			IP 67			
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-0.1				
Configuratie I/O AS-i		[hex]	0			
Cod ID AS-i		[hex]	1			
Certificat AS-i		01302				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Date mecanice						
Tip montare		Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		functie		LED, galben		
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				
Conectare electrică						
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:						
Conector: M12; codificare: A						
