




Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/250VAC/10-10K

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Aplicatie		
Aplicatie		evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie
Date electrice		
Tensiunea nominala AC	[V]	< 250
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri pe releu: 1
Iesiri		
Numar de iesiri pe releu		1
Solicitabilitate contact		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[Imp/min]	10...10000
Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	5...100



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/250VAC/10-10K

Repetabilitate	[% din Sr]	1
Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	0,5...15
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Ajustare fină în interiorul domeniului prin potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție	IP 40	
Terminale de protecție	IP 20	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, verde
	Operare	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Racord		

