

AC2049




AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2048

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Câmp inscripționare
- 2 conectare tub Ø 8 mm
- 3 Șurub pentru acționare manuală
- 4 conectare tub Ø 4 mm aer auxiliar



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 165
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	18...30 DC; (conform PELV)
Watchdog integrat	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 1
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	2
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	100
Curent de intrare HIGH [mA]	> 3
Curent de intrare LOW [mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH [V]	> 10



AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2Di 1PO M12

Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
--	----

Iesiri

Model electric	AS-i
Numarul de iesiri pneumatice	1

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...55
Nota cu privire la temperatura ambientală	Tratament special al aerului comprimat: < 0 °C
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Profil AS-i	S-3.F				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	3			
Cod ID AS-i	[hex]	F			
Certificat AS-i	10501				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Pin	4	2 / 4	-	-

Date mecanice

Tip montare	montaj cu #urub
Materiale	PBT
Sistem pneumatic	1 x supape de siguranta cu 4/2-căi
Domeniul de presiune [bar]	3...8
Domeniul de presiune [MPa]	0,3...0,8
Nota legata de domeniul de presiune nominal	inclusiv eventuale varfuri de presiune
Debit de aer la 6/5 bar [l/min]	500
Debit de aer la 6/0 bar [l/min]	700
Consistența aerului comprimat	filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat
Aer auxiliar 90% vid [bar]	3...8
Aer auxiliar 90% vid [MPa]	0,3...0,8
Racorduri pentru tuburi	Legris LF 3000/8

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	functie	LED, galben

Accesorii

Accesorii (opțional)	Zgomot redus:, E75232
----------------------	-----------------------

Observații

Observații	Vă rugăm să consultați notele privind aerul comprimat și EMC / ESD la „Descărcări”
Unitate de ambalare	1 buc.



AirBox cu interfata AS-i

AirBox 2DI 1PO M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E / PG:

Racord

Conector: M12