



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

#### Caracteristicile produsului

Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN

#### Aplicatie

Aplicatie evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie

#### Date electrice

|                                     |      |                     |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| Tensiunea nominala AC               | [V]  | < 230               |
| Tensiunea nominala DC               | [V]  | 24                  |
| Toleranta tensiune nominala         | [%]  | 10                  |
| Toleranta tensiune nominala 2       | [%]  | 10                  |
| Frecventa nominala AC               | [Hz] | 50...60             |
| Energie auxiliara pentru senzori DC | [V]  | 24; ( $\leq 30$ mA) |

#### Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri pe releu: 1

#### Iesiri

Numar de iesiri pe releu 1  
Solicitabilitate contact 8 A / 1250 VA / 250 V AC

#### Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare [Imp/min] 5...5000

#### Precizia / Devieri

Histerezis [% din Sr] 5...100  
Repetabilitate [% din Sr] < 5

#### Timpi de raspuns

Intarziere de pornire [s] 0,5...15



## Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/230VAC/EXT.POT.

| Software / Programare            |                                                          |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Ajustare a punctului de comutare | Ajustare fină în interiorul domeniului prin potențiomtru |           |
| Condițiile mediului              |                                                          |           |
| Temperatură de ambianță          | [°C]                                                     | -20...70  |
| Protecție                        | IP 40                                                    |           |
| Terminale de protecție           | IP 20                                                    |           |
| Date mecanice                    |                                                          |           |
| Carcasa                          | carcasa pentru montarea pe sina DIN                      |           |
| Materiale                        | Material plastic                                         |           |
| Afisaj / elemente de operare     |                                                          |           |
| Display                          | Stare de funcționare                                     | LED, roșu |
| Observații                       |                                                          |           |
| Observații                       | *) design special                                        |           |
| Conectare electrică              |                                                          |           |
| Racord                           |                                                          |           |