



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DD2503

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Caracteristicile produsului

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
---------	-------------------------------------

Aplicatie

Aplicatie	sistem de evaluare a impulsului cu microprocesor pentru frecventa; viteza de rotatie; viteza; puls si ciclurile masinii
-----------	---

Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Consum de energie	[W]	3

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1; Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	---

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	2
Solicitabilitate contact	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent	[mA] 4...20
Sarcina max.	[Ω] 500



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Domeniu de masura/programare		
Domeniu de programare Hz	[Hz]	0,1...1000
Domeniu reglare	[Imp/min]	1...60000
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	75
Protecție		IP 50
Terminale de protecție		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,365
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, verde
		afisaj LCD
Observații		
Observații	Aparatul corespunde categoriei de supratensiune II; Grad impurificare 2	
Conectare electrică		
cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm²		
1	DC tensiune de alimentare (L-)	
2	DC tensiune de alimentare (L+)	
3	alimentare iesiri pe tranzistor (L+)	
4	Semnal senzor pnp	
5	DC Alimentare senzor (L+)	
6	DC Alimentare senzor (L-)	
7	AC tensiune de alimentare	
8	AC tensiune de alimentare	
9	neocupat	
10	Semnal senzor npn	
11	neocupat	
12	neocupat	
13	releu 1 comun	
14	releu 1 normal deschis	
15	releu 1 normal inchis	
16	leșire tranzistor 1 pnp	
17	Reset 1 pnp	
18	Reset 2 pnp	
19	releu 2 comun	
20	releu 2 normal deschis	
21	releu 2 normal inchis	
22	ieșire analogică (+)	
23	ieșire analogică (-)	
24	leșire tranzistor 2 pnp	