


Modul pentru alimentare cu tensiune a intrerupatorului electronic de circuit

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Cleme Push-In ieșire de comutare 13/14
- 3 terminal cu apasare 0 V
- 4 terminal cu apasare 24 V DC



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	conform SELV/PELV
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Tensiune de intrare DC	[V]	19,2...30
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversa		da
Timpul tampon al rețelei (tensiune nominala 24 V DC)	[ms]	10
Curent de intrare(tensiune nominala 24 V DC)	[A]	40
Curent de circuit închis	[mA]	10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Protecție		IP 20; (frontal)
Grad de contaminare		2

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-3	Emisie perturbatoare
	EN 61000-6-2	Imunitate la zgomet

Date mecanice

Greutate	[g]	67
Dimensiuni	[mm]	80 x 12,5 x 98

Conectare electrică

Cleme Push-In:

DF1100



Modul pentru alimentare cu tensiune a intrerupatorului electronic de circuit

Fuse/Standard/24VDC/Module
parghie de contact/banda:

Racord

