




Modul de protecție al circuitului pentru o alimentare neîntreruptă

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 Câmp inscripționare
- 2 Butoane pornire / oprire / resetare LED pentru status 2
- 3 Butoane pornire / oprire / resetare LED pentru status 1
- 4 Cleme Push-In lesiri 1/2




Aplicatie		
Montaj	sina TH35; conform cu EN 60715	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	conform SELV/PELV
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Tensiune de intrare DC	[V]	19,2...30
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC)	[ms]	10
Curent de circuit inchis	[mA]	12
Numar de canale		2
Curent nominal	[A]	1...10
Curent nominal (element de siguranta la cadere)	[A]	16
Iesiri		
Total capacitate sarcina	[mF]	20
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Protectie		IP 20; (frontal)
Grad de contaminare		2



Modul de protecție al circuitului pentru o alimentare neîntreruptă


Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-3	Emisie perturbatoare
	EN 61000-6-2	Imunitate la zgomot
Date mecanice		
Greutate	[g]	74,5
Dimensiuni	[mm]	80 x 12,5 x 98
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	2 x LED, rosu / verde / portocaliu
Elemente de operare	2 x	buton
Conectare electrică		
Cleme Push-In:		
parghie de contact/banda:		
Racord		



diagrame si grafice

Caracteristica de iesire



caracteristicile timp-curent