



Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Aplicatie	evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare
-----------	--

Tensiunea nominala DC	[V]	10...36
Consum de energie	[mA]	< 15
Protectie la schimbarea polarității		da

Numarul total de iesiri	1
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	250
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Distanță de comutare [mm]	10
Distanța de sesizare reglabila	nu


Domeniu reglare	[Imp/min]	30...3000
-----------------	-----------	-----------



Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]		
		10	
Timpi de raspuns			
Intarziere de pornire		[s]	15
Frecvența de amortizare Max.		15000	
	[Imp/min]		
Software / Programare			
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru multitura	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protectie			IP 67
Date mecanice			
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului		M30 x 1,5	
Materiale		alama cu strat de acoperire special; PBT	
Moment de strângere		[Nm]	50
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, verde
Conectare electrică			
Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Racord			



BK = Culoarele conecticii :
 negru
 BN = maro
 BU = albastru