




Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 6 iesiri cu glanda de cablu PG



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 240
Protectie la polaritate inversa		da
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Alimentarea senzori intrari		AS-i / AUX
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i
Circuit		PNP

AC9240



Modul AS-i

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Testat pentru scurtcircuit	da	
Separat galvanic	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție	IP 68	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Clasificare AS-i		
Profil AS-i	S-0.0	
Configurație I/O AS-i	[hex]	0
Cod ID AS-i	[hex]	0
Date mecanice		
Materiale	PA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Operare	LED, verde
Accesorii		
Accesorii (opțional)	Înșurubare PG: 2 x PG9	
	Înșurubare PG: 4 x PG7	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	