

DN1021




Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN1031

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	100...240
Tensiune de iesire DC	[V]	24...28
Clasa de protectie		I; (IEC 61140)
Tensiune de iesire	[V]	reglabil
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	2,1
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[mV]	50
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Conductanta termica	[W/K]	1 (60...70 °C)
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da
Fiabilitatea semnalului DC OK	24 V DC (30 mA)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-10...70
-------------------------	------	----------



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Protecție	IP 20
-----------	-------

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Date mecanice

Greutate	[g]	332,4
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715))
Dimensiuni	[mm]	45 x 83 x 96
Materiale		PC

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	LED, verde
---------	---------	------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminal cu cleme arc: ...2,5 mm²

Racord



1	primar
2	secundar