


Componente rețea comutare 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1 potențiomtru



Date electrice

Toleranțe tensiune operare	[%]	10
Tensiunea nominală AC	[V]	< 230
Frecvență nominală AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	100...240
Tensiune de ieșire DC	[V]	24...28
Clasa de protecție		II; (IEC 61140)
Timp de întârziere la pornire	[s]	< 0,255
Tensiune de ieșire	[V]	reglabil
Curent de ieșire maxim la tensiune de ieșire minimă	[A]	1,25
Număr de circuite de ieșire		1
Pulsatie reziduală maximă	[mV]	50
Eficiență (tensiunea nominală 230 V AC / 50 Hz)	[%]	84
Protecție externă intrări		10 A; B
Conductanță termică	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Timpul tampon al rețelei (tensiune nominală 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120

Ieșiri

Testat pentru scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da
Fiabilitatea semnalului DC OK	24 V DC (30 mA)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
-------------------------	------	--------


DN1030



Componente rețea comutare 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

Protecție		IP 20	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
Date mecanice			
Greutate		[g]	278,5
Tip montare		sina; (TH35 (EN 60715); spatiu liber pentru racire prin convecție 30 mm)	
Dimensiuni		[mm]	90 x 45 x 100
Materiale		PC ABS	
Afisaj / elemente de operare			
Display		DC-ok	1 x LED, verde
Observații			
Observații		Tensiunea de iesire conform SELV, PELV	
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cutie cleme cu arc:			
Racord			



- 1: primar
2: secundar