




Modul AS-i

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 140
Protectie la polaritate inversa		da
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Alimentarea senzori intrari		AS-i / AUX
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i

**Modul AS-i**

MODULE ASI PG7/9 2E/2S PNP 2A

Numar de iesiri digitale		2	
Circuit		PNP	
Domeniu tensiune DC [V]		conform PELV	
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]		2000	
Testat pentru scurtcircuit		da	
Separat galvanic		da	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80	
Protectie		IP 68	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
Clasificare AS-i			
Profil AS-i		S-0.0	
Configuratie I/O AS-i [hex]		0	
Cod ID AS-i [hex]		0	
Date mecanice			
Materiale		PA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	LED, galben
		Operare	LED, verde
Accesorii			
Accesorii (op#ional)		Înşurubare PG: 2 x PG9	
		Înşurubare PG: 4 x PG7	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	