


Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DN4011

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	< 230; (selectabil)
Frecventa nominala AC	[Hz]	47...63
Gama de tensiuni de intrare AC	[V]	88...132 / 187...264
Clasa de protectie		I
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	42
Timp de intarziere la pornire	[s]	42
Toleranta tensiune de iesire	[%]	2
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima	[A]	2,5
Numar de circuite de iesire		1
Pulsatie reziduala maxima	[%]	1
Siguranță	[A]	2; (incorporata)
Conductanta termica	[W/K]	1 (60...70 °C)

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
-------------------------	------	--------



Componente rețea comutare 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Protecție	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Date mecanice		
Materiale	Aluminiu	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...2.5 mm²		
Racord		

