

AL1920




IO-Link master cu interfata EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Articole alternative: AL1921

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Ștecher Combicon
- 2 IoT-Port
- 3 Interfață Ethernet



Aplicatie

Aplicatie Module de intrare/iesire destinate utilizarii in panoul de comanda

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA]	300...3900; (US)
Clasa de protectie	III

Senzorul furnizeaza US

Curent total Max. [A]	3,6
-----------------------	-----

Intrari / iesiri

Numarul total de intrari si iesiri	16; (configurabil)
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 8; Numar de iesiri digitale: 8

Intrări

Numar de intrari digitale	8; (IO-Link Port Class A)
Nivel de comutare HIGH [V]	11...30
Nivel de comutare LOW [V]	0...5



IO-Link master cu interfata EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
Iesiri	
Numar de iesiri digitale	8; (IO-Link Port Class A)
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	300
Testat pentru scurtcircuit	da
Interfete	
Interfata de comunicatie	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
Transmisie standard	10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol	EtherNet/IP
Setari din fabricatie	IP-adresă: 192.168.1.250
	Mască subreţea: 255.255.255.255
	Poartă IP-adresă: 0.0.0.0
	MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
	DHCP, BOOTP, static
Indica#ie privind interfe#ele	DLR (Device Level Ring)
	topologii de retea suportate: linie
	inel
Ethernet - Internet of Things	
Transmisie standard	10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol	MQTT JSON
Setari din fabricatie	IP-adresă: 169.254.x.x
	Mască subreţea: 255.255.0.0
	Poartă IP-adresă: 0.0.0.0
	MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
	Potocol privind siguran#a: HTTPS
IO-Link Master	
Tip transfer	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Numarul de porturi clasa A	8
Condi#iile mediului	
Temperatură de ambianţă [°C]	-25...65
Temperatura depozitare [°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90
Protecție	IP 20
Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
MTTF [ani]	78
Date mecanice	
Greutate [g]	319,2



IO-Link master cu interfata EtherNet/IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Materiale	Capsula: PA portocaliu
Accesorii	
Articole livrate	Cutie cleme cu arc: 9
Observații	
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
tensiune de alimentare X31	
1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)
IO-Link Port Class A X01...X08	
1	Alimentare senzor (US) L+
2	Intrare digitală
3	Alimentare senzor (US) L-
4	C/Q IO-Link
Conectare electrică - Ethernet	
Conector: RJ45	
EtherNet IP X21, X22	
1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	neocupat
5	neocupat
6	RX -
7	neocupat
8	neocupat
IoT X23	
1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	neocupat
5	neocupat
6	RX -
7	neocupat
8	neocupat