


Dispozitiv compact RFID

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED Stare de functionare
 2 afisaj grafic de bare cu LED interfata magistrala de camp
 3 Filet de montaj M4 adâncimea de inserare maximă 15mm



Aplicatie

Aprobare radio pentru

Japonia

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie	[mA]	500
Consum de energie	[W]	8,6
Clasa de protectie		III
Frecvență de lucru	[MHz]	916,8...920,4
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puterea de transmisie EIRP	[mW]	200; (maxim: 250 mW)

Iesiri

Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	100; (max.)
-----------------------------------	------	-------------

Interfete

Interfata de comunicare	Ethernet
-------------------------	----------

Ethernet - PROFINET

Protocol	PROFINET
Tipul de uzura	transmisia datelor

Ethernet - TCP/IP

Protocol	TCP/IP
Setari din fabricatie	IP-adresă: 192.168.0.79
	Mască subrețea: 255.255.255.0
	Poartă IP-adresă: 192.168.0.100
Tipul de uzura	setarea parametrilor; transmisia datelor

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...55
-------------------------	------	----------



Dispozitiv compact RFID

DTRUHFA HLRWPNU04

Nota cu privire la temperatura ambientala	cu placă de montaj #i element de răcire: -20...60 °C
Temperatura depozitare [°C]	-25...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / #oc continuu
		50 g (11 ms) / #oc unic
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Date mecanice

Greutate [g]	691,7
Dimensiuni [mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale	Capsula: Aluminu; PBT / PC; Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	tensiune de alimentare	1 x LED, verde
	afisaj grafic de bare cu LED	4 x LED, galben intensitate semnal ID-TAG
	status	2 x LED, verde/rosu interfata magistrala de camp
	status	2 x LED, verde/galben Ethernet

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Ethernet

Conector: 2 x M12; codificare: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: 1 x M12; codificare: A



DTE961



Dispozitiv compact RFID

DTRUHFA HLRWPNUS04

PWR

1	L+
2	intrari/iesiri digitale 2
3	L-
4	intrari/iesiri digitale 1
5	neocupat