



Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Intrări		
Numar de intrari digitale		6
Curent de intrare HIGH	[mA]	6
Interfete		
Interfata de comunicare		IO-Link
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Mod SIO		da
Tip port master necesar		A
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1700
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Temperatura depozitare	[°C]	-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Presiunea aerului	[kPa]	< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protecție		IP 54
Date mecanice		
Greutate	[g]	602,2
Tip montare		Picior de montare
Dimensiuni	[mm]	Ø 70 / L = 384
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, verde
	segment LED	5 x 4 LED
Semnal acustic		sirena
Presiune acustica maxima	[dB]	85
Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067
Observații		
Observații		Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare		1 buc.

DV1511




Turn de lumină cu 5 segmente cu ieşire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A




Racord

1	Intrare digitală segment LED 5
2	sirena
3	Intrare digitală segment LED 3
4	Intrare digitală segment LED 2
5	GND
6	Intrare digitală segment LED 1
7	Intrare digitală segment LED 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

montaj de bază



DV1511



Turn de lumină cu 5 segmente cu ieșire de date IO-Link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

montare pe perete

