


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0015G04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

cablu ecranat

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 50 AC / < 60 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...70

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

578,8

Dimensiuni [mm]

15 x 15 x 46,5

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E10420



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040MSS0015G04

Conectare electrică


Cablu: 15 m, PVC, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



BN = maro
BK = negru
BU = albastru
WH = alb

Culorile conecticii :