


ANT513



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 LED galben
- 2 LED verde



Aplicatie

Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport
Aprobare radio pentru	SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Coreea de Sud; Singapore; Ucraina; Malaezia; Brazil; Mexic; Noua Zeelandă; Vietnam
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Clasa de protecție	III
Frecvență de lucru [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Raza de detectie

Viteza de trecere [m/s]	< 1
Distanța scriere /citire unitate frontală [mm]	250
Distanța write/citire unitate laterală [mm]	300



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF MCRWIDUS03

Distanța la ID-TAG	[mm]	Citire	:	≤ 60
		static		
		Scriere	:	≤ 60
		static		
		etichetă referin#ă	:	E80370

Interfete

Interfata de comunicare	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67; IP 69K

Teste / certificări

Rezistență la șoc	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[ani]	557

Date mecanice

Greutate	[g]	165,55
Capsula		rectangular
Suprafața activă de sesizare		5 poziții selectabile
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 54
Materiale		Capsula: PA; Par#i metalice: Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
	tag-ul de comunicare	1 x LED, galben

Observații

Observații	Distanțe la alte ID-TAGs vezi fiecare fișă de date (E803xx)
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12, rotabil, blocabil; codificare: A





Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF MCRWIDUS03

Racord

