

E10521




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0002F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10915

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, anti-stropi
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10521



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0002F03

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru