
CR2051

Module I/O pentru echipamente mobile

ioControl/Out 16/DT6



1+2 butoanele de programare
3 Display
4 conector DEUTSCH
5 conector AMP

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Protectie la polaritate inversa		da
Intrari / iesiri		
Numarul total de intrari si iesiri		16
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 16

CR2051

Module I/O pentru echipamente mobile

ioControl/Out 16/DT6

Iesiri			
Numarul total de iesiri		16	
Numar de iesiri digitale		16	
Protecție la scurtcircuit		da	
Numar de iesiri PWM		16	
Numar de iesiri PWM-I		8	
Software / Programare			
PLC functionalitate conform IEC 61131-3		da	
Interfete			
Numar de interfete CAN		2	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85	
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85	
Protectie		IP 65; IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[ani]	96	
Date mecanice			
Greutate	[g]	711	
Tip montare		montaj prin insurubare	
Dimensiuni	[mm]	234,2 x 76 x 40,5	
Materiale		PA fibra de sticla armata	
Afisaj / elemente de operare			
Display			afisaj LED cu 10 segmente, rosu/verde 4-digiti
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică - Alimentare / Interfață CAN

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2


CR2051

Module I/O pentru echipamente mobile

ioControl/Out 16/DT6


Conectare electrică - Alimentare / Interfață CAN 1

Conector: 1 x Conector AMP



Conectare electrică - Iesiri

Conector: 8 x conector DEUTSCH



Con. 1...8	
1	GND2
2	Ieşire
3	neocupat
4	neocupat
5	Ieşire
6	GND2

Conectare electrică - Interfață CAN

CAN IN	
1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT	
1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CR2051

Module I/O pentru echipamente mobile

ioControl/Out 16/DT6

Conectare electrică - Interfață CAN 2

Conector: 2 x conector DEUTSCH

