



Unitate de evaluare pentru monitorizare oblica

C230/230VAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Capsula	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	75 x 100 x 110

Aplicatie

Aplicatie	Supravegherea curelei cu 2 senzori la punctele extreme ale elevatorului; Monitorizare derulare eronată la elevatori pentru evitarea uzurii și daunelor
-----------	---

Date electrice

Tensiunea nominala AC [V]	< 230
Tensiunea nominala DC [V]	24
Toleranta tensiune nominala [%]	10
Toleranta tensiune nominala 2 [%]	10
Frecventa nominala AC [Hz]	47...63
Energie auxiliara pentru senzori DC [V]	24

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	2
Solicitabilitate contact	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru
----------------------------------	--------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...50
Protectie	IP 40
Terminale de protectie	IP 20



Unitate de evaluare pentru monitorizare oblica

C230/230VAC

Date mecanice		
Greutate	[g]	624
Capsula		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	75 x 100 x 110
Materiale		Material plastic

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, roșu
	Semnal intrare eroare	4 x LED, verde
		4 x LED, roșu

Conectare electrică	
terminale: ...2.5 mm²	
Racord	

