




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0015A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	36 x 15 x 26
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10545



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0015A03

Conectare electrică


Cablu: 15 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb